



Akkus popszegecseelő készülék M12BPRT, Típus: M12BPRT



Rendelési adatok

Rendelés száma	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Integrált övcsipesz.**

Tartalom:

Li-Ion akku 073814 sz. MB12 sz. és töltőkészülék műanyag kofferben, 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm szájnnyílás.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814, 073815, 073829, 073839 és 073840 sz. alatt talál. Akkuk nélküli és töltőkészülék nélküli változatot a 770450 M12BPRT-0 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. popszegecseelés minden anyagban	4,8 mm
Beütési erő	9000 N

Emelési magasság	20,32 mm
Súly akkumulátorral együtt	2,1 kg
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Termék fajtája	Popszegecselő készülék

Tartozék

Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Befogópofa készlet Típus 1	770452 1
Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Tartalék szájnnyílás készlet 4 darabos Alkotóelemek száma 4	770451 4
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC