


**MIRKA****Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567557 180
GTIN	6416868702972
Árucikk kategória	56M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsa **stabil papír hordozóval**. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.

**MIRKA IRIDIUM®** tépőzáras csiszolótárcsa kerámia szemcse (CER) és alumínium-oxid szemcse (A) keverékével, portaszító bevonat, nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam.

**Felhasználás:**

**Excenter csiszolókon** tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Ideális **lág**y és **kemény felületekhez**.

**Műszaki leírás**

Sorozat	IRIDIUM®
Szemcsézet	180
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóanyag	Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Porelszívás lehetséges	igen
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		