


MIRKA**Tépőzárás csiszolótárcsa (CER) Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 567557 40 |
| GTIN | 6416868234961 |
| Árucikk kategória | 56M |

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsa **stabil papír hordozóval**. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.

MIRKA IRIDIUM® tépőzárás csiszolótárcsa kerámia szemcse (CER) és alumínium-oxid szemcse (A) keverékével, portaszító bevonat, nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzárás csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Ideális **lág**y és **kemény felületekhez**.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-----------------------|
| Szemcsézet | 40 |
| Sorozat | IRIDIUM® |
| Tárcsa Ø | 150 mm |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Csiszolóanyag | Alumíniumoxid ásványi részecskék (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 150 mm |
| Porelszívás lehetséges | igen |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |