


MIRKA**Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567557 60
GTIN	6416868234978
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsa **stabil papír hordozóval**. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.

MIRKA IRIDIUM® tépőzáras csiszolótárcsa kerámia szemcse (CER) és alumínium-oxid szemcse (A) keverékével, portaszító bevonat, nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Ideális **lág**y és **kemény felületekhez**.

Műszaki leírás

Sorozat	IRIDIUM®
Tárcsa Ø	150 mm
Szemcsézet	60
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóanyag	Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Porelszívás lehetséges	igen
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		