

**LED-EX homloklámpa elemmel, Típus: EXH8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Árucikk kategória	04B

**Leírás****Kivitel:**

Robbanásvédett homloklámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Homloklámpa, nagyon kényelmes viselet, fókuszálható és piros hátsó lámpával. Kényelmes „Magnetic Switch” a kesztyűben és védőfelszerelésben történő egyszerű kezelés érdekében. Kényelmes „Magnetic Switch” a kesztyűben és védőfelszerelésben történő egyszerű kezelés érdekében.

Homloklámpa, nagyon kényelmes viselet, fókuszálható, piros hátsó lámpával.

**Funkció:**

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Elemekkel (3 × AA).

IP védettség osztály: IP 68

Készülék tulajdonságai: Alkalmos robbanásvédett területekhez

Gyártó jelölése: EXH8

ATEX zóna: 0. zóna

ATEX zóna: 20. zóna

Fényáram: 180 lm

Fényáram 2 fokozat: 50 lm

Világítási idő: 15 óra

**Műszaki leírás**

## Adatlap

Ház színe	fekete
Advanced Focus System (AFS)	igen
ATEX zóna	0. zóna
ATEX zóna	20. zóna
Fényáram	180 lm
Gyártó jelölése	EXH8
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	3
Világítási időtartam 2. fokozat	40 óra
Fej Ø	41 mm
Világítási távolság	65 - 120 m
IP védeettségi osztály	IP 68
Súly	345 g
Övtáska tartozék	nem
Fényáram 2 fokozat	50 lm
újratölthető	nem
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédezt területekhez
Világítási idő	15 óra
Termék fajtája	Homloklámpa

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elem készlet Nemzetközi méret LR6	081558 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081556 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6

Alkáli-mangán elem készlet Nemzetközi méret LR6	081557 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6