



## LED-EX zseblámpa elemmel, Típus: EX4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Az új LED Lenser EX sorozat lámpái maximálisan porzáróak és víz ellen védettek. Csekély súlyú praktikus ceruzalámpa nyomáskapcsolóval.

#### Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	2
Elem típusa	Micro, AAA
Súly	65 g
Fényáram	50 lm
Világítási idő	7 óra
Gyártó jelölése	EX4
IP védettségi osztály	IP 68
Ház színe	sárga
Övtáska tartozék	nem
Fej Ø	20 mm
Advanced Focus System (AFS)	nem

ATEX zóna	0. zóna
ATEX zóna	20. zóna
Teljes hossz	140 mm
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Világítási távolság	35 m
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3