



LED-EX zseblámpa elemmel, Típus: EX7



Rendelési adatok

Rendelés száma	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Az új LED Lenser EX sorozat lámpái maximálisan porzáróak és víz ellen védettek. Zseblámpa szabadalmaztatott Advanced Focus rendszerrel a fénycsóva fókuszálásához. Kényelmes „Magnetic Switch” a kesztyűben és védőfelszerelésben történő egyszerű kezelés érdekében.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Elem típusa	Micro, AAA
Gyártó jelölése	EX7
A tartalmazott elemek száma	3
Fényáram	60 - 200 lm
Világítási idő	16 - 45 óra
IP védettségi osztály	IP 68
Súly	232 g
Övtáska tartozék	nem
Fej Ø	41 mm
Ház színe	sárga

ATEX zóna	0. zóna
ATEX zóna	20. zóna
Advanced Focus System (AFS)	igen
Teljes hossz	161 mm
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Világítási távolság	70 - 120 m
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3