

**Garant****Központfúró HSS B, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111520 4
GTIN	4045197000934
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve.

**Kiegészítő védősüllyesztéssel** (120° védőszög), csavarthornyú.**Műszaki leírás**

Szártűrés	h7
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ford,
Névleges Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Munkadarab Ø	40 – 63 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Teljes hossz L	67 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 333
Típus	B
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	120 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		