

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M13X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M13X0,35
GTIN	4045197998217
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,35 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	13 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	11 mm
Menetmélység	39 mm
Magfurat Ø	12,65 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	M
Menetméret	M13×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró