

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M22X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M22X1,25
GTIN	4045197998958
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	18 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	140 mm
Menet Ø	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	20,75 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	66 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	1,25 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	M
Menetméret	M22×1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró