

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M3,5X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M3,5X0,5
GTIN	4045197997722
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	10,5 mm
Magfurat Ø	3 mm
Szár négyszög □	3 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G

Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró