

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M12X1,25
GTIN	4045197998187
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	110 mm
Magfurat Ø	10,75 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	36 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	7 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	12
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró