

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M17X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M17X1
GTIN	4045197998545
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szar Ø D_s: 14 mm
Szar négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 16 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	16 mm
Szar négyszög □	11 mm
Menet Ø	17 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szar Ø D _s	14 mm

Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	51 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Menetméret	M17×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró