

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M20X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M20X1,75
GTIN	4045197998828
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	12 mm
Szerszámananyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	20 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	18,25 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetmélység	60 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	M
Menetméret	M20×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró