

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M25X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M25X0,35
GTIN	4045197999153
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	0,35 mm
Menetmélység	75 mm
Menet Ø	25 mm
Magfurat Ø	24,65 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX

Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Teljes hossz L	140 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M25×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró