

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M27X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M27X3
GTIN	4045197999399
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 3 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 24 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	24 mm
Szár négyszög □	16 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menet Ø	27 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	81 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M27×3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró