

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M15X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M15X1,25
GTIN	4045197998408
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	45 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshoronyok száma	3
Szár Ø D _s	12 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H

Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	13,75 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	15 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M15×1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró