

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M35X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M35X0,35
GTIN	4045197999931
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	4
Menetmélység	105 mm
Menet Ø	35 mm
Szár négyszög □	22 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	28 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	34,65 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,35 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M35×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró