

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M23X0,35****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130000 M23X0,35 |
| GTIN              | 4045197999009   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Forgácshornok száma   | 3          |
| Vágóélek száma Z      | 3          |
| Szár négyszög □       | 14,5 mm    |
| Magfurat Ø            | 22,65 mm   |
| Menetmélység          | 69 mm      |
| Teljes hossz L        | 160 mm     |
| Szabvány              | DIN 376    |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Menet Ø               | 23 mm      |
| Tűrés osztály         | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály         | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály         | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Menetemelkedés             | 0,35 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M23×0,35                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |