

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M33X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M33X1,5
GTIN	4045197999818
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szár négyszög □	20 mm
Menetmélység	99 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	33 mm
Magfurat Ø	31,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M33×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró