

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M13X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M13X0,75
GTIN	4045197998231
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Magfurat Ø	12,25 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	13 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetmélység	39 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M13×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró