

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M31X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M31X0,5
GTIN	4045197999658
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	93 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	31 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	20 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Magfurat Ø	30,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M31×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró