

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M32X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M32X1,5
GTIN	4045197999733
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	20 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Magfurat Ø	30,5 mm
Menetmélység	96 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M32×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró