

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M35X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M35X0,75
GTIN	4045197999955
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög □	22 mm
Teljes hossz L	200 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	0,75 mm
Magfurat Ø	34,25 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	105 mm
Menet Ø	35 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M35×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró