

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M34X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M34X0,75
GTIN	4045197999870
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	200 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár $\varnothing D_s$	28 mm
Magfurat \varnothing	33,25 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög \square	22 mm
Menetmélység	102 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menet \varnothing	34 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M34x0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró