

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M1,8X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M1,8X0,35
GTIN	4045197997562
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	40 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	2
Menetemelkedés	0,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Forgácshornyok száma	2
Szár négyszög □	2,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Menet Ø	1,8 mm
Menetmélység	5,4 mm
Magfurat Ø	1,45 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,8×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró