

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M17X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M17X1,75
GTIN	4045197998576
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	51 mm
Menet Ø	17 mm
Magfurat Ø	15,25 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Szár négyszög □	11 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Teljes hossz L	125 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M17×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró