

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M49X0,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130000 M49X0,75 |
| GTIN              | 4045197000804   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forgácshornok száma | 4          |
| Szerszámanyag       | HSS E      |
| Szár négyszög □     | 32 mm      |
| Menet Ø             | 49 mm      |
| Vágóélek száma Z    | 4          |
| Tűrés osztály       | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály       | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály       | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály       | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály       | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály       | ISO 3 6G   |
| Tűrés osztály       | ISO 3X 6GX |
| Tűrés osztály       | 7H         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Menetemelkedés             | 0,75 mm                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 40 mm                                     |
| Teljes hossz L             | 250 mm                                    |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menetmélység               | 147 mm                                    |
| Magfurat Ø                 | 48,25 mm                                  |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M49×0,75                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |