

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M6X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M6X0,5
GTIN	4045197997852
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	5,5 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetmélység	18 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M6×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró