

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M52X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M52X1,5
GTIN	4045197000958
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	32 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	52 mm
Menetmélység	156 mm
Magfurat Ø	50,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	250 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M52×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró