

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M8X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M8X0,35
GTIN	4045197997920
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 371
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Teljes hossz L	90 mm
Forgácshornokok száma	3
Magfurat Ø	7,65 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Menetmélység	24 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró