

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M18X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M18X0,5
GTIN	4045197998606
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	54 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	18 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	11 mm
Magfurat Ø	17,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M18×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró