

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M8X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M8X1,25
GTIN	4045197997968
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	24 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Teljes hossz L	90 mm
Menet \varnothing	8 mm
Magfurat \varnothing	6,75 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög \square	6,2 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8x1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró