

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M4X0,7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	63 mm
Menet Ø	4 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetmélység	12 mm
Szár Ø D _s	4,5 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4×0,7
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró