

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M14X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M14X0,35
GTIN	4045197998286
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menet Ø	14 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Forgácshoronyok száma	3
Magfurat Ø	13,65 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	42 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró