

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M45X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M45X1,5
GTIN	4045197625427
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Menet Ø	45 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	220 mm
Szár négyszög □	29 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	135 mm
Magfurat Ø	43,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M45×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró