

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M40X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M40X4
GTIN	4045197625236
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 4 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szar Ø D_s: 32 mm
Szar négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 36 mm

Műszaki leírás

Szar négyszög □	24 mm
Magfurat Ø	36 mm
Menet Ø	40 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szar Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 376

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	4 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	120 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M40×4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró