

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M38X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M38X1,75
GTIN	4045197625052
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	114 mm
Menet Ø	38 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	36,25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M38×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró