

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M37X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M37X1,5
GTIN	4045197625724
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	4
Menetmélység	111 mm
Szár négyszög <input type="checkbox"/>	24 mm
Magfurat Ø	35,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Menet Ø	37 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M37×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró