

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, Típus: S****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212883 S |
| GTIN | 4045197625847 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Műszaki leírás**

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,45 mm |
| Típus | S |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm |
| Lapvastagság S | 4.76 mm |
| Váltólapka ISO kód | XDMT090416ZDER |
| Minőség | HB4420 |
| Szerszámanyag | HM |
| Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$ | 0,7 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p \max}$ | 1,5 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$ | 3 mm |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Bevonat | PVD |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|--------------|----------|---------|
| Inconel | alkalmas | 30 m/min | S |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |