

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.0-80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 80
Menet Ø: 1,524 mm
Teljes hossz L: 40 mm
Szár Ø D_s: 2,5 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,25 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,318 mm
Menet Ø	1,524 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	40 mm
Menetmélység	3,81 mm
Magfurat Ø	1,25 mm
Forgácshornyok száma	2

Vágóélek száma Z	2
Menet / coll	80
Szár $\varnothing D_s$	2,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög \square	2,1 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	0-80 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró