

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.0-80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.0-80
GTIN	4062406000073
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 80  
Menet Ø: 1,524 mm  
Teljes hossz L: 40 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 1,25 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	1,25 mm
Menetemelkedés	0,318 mm
Menet Ø	1,524 mm
Forgácshornyok száma	2
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetmélység	3,81 mm
Szabvány	DIN 371

Menet / coll	80
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	40 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	0-80 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró