

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M18X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M18X0,5
GTIN	4062406001384
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 17,5 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	18 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	11 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Magfurat Ø	17,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	54 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M18×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró