

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M13X0,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130001 M13X0,5 |
| GTIN | 4062406001001 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|---------|
| Szabvány | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet Ø | 13 mm |
| Magfurat Ø | 12,5 mm |
| Menetemelkedés | 0,5 mm |
| Szár négyszög □ | 9 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály | ISO 1 4H |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Menetmélység | 39 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár Ø D _s | 11 mm |
| Menetfajta | MF-LH |
| Menetméret | M13×0,5 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró