

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M27X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M27X1
GTIN	4062406002121
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 26 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	27 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	16 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Menetmélység	81 mm
Magfurat Ø	26 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M27×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró