

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M17X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M17X1
GTIN	4062406001322
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 16 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	125 mm
Menetemelkedés	1 mm
Menet Ø	17 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	11 mm
Menetmélység	51 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	16 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M17×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró