

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M27X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M27X1,25
GTIN	4062406002138
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 25,75 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	81 mm
Magfurat Ø	25,75 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	27 mm
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	160 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	16 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M27×1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró