

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M25X0,35****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130001 M25X0,35 |
| GTIN              | 4062406001933   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 24,65 mm

**Műszaki leírás**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Menetemelkedés      | 0,35 mm |
| Menet Ø             | 25 mm   |
| Szerszámanyag       | HSS E   |
| Vágóélek száma Z    | 4       |
| Forgácshornok száma | 4       |
| Menetmélység        | 75 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □            | 14,5 mm                                   |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Magfurat Ø                 | 24,65 mm                                  |
| Teljes hossz L             | 140 mm                                    |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 18 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M25×0,35                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró