

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M17X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M17X1,5
GTIN	4062406001346
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 15,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	11 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	51 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	15,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Menet Ø	17 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M17×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró