

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M33X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M33X2
GTIN	4062406002602
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 31 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	33 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	99 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	31 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	2 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M33×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró